



10123416

#### Teknik özellikler

##### Boyutlar

|           |        |
|-----------|--------|
| Derinlik  | 9.6 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Genişlik  | 90 mm  |

##### Kapasite

|             |   |
|-------------|---|
| Priz sayısı | 2 |
|-------------|---|

##### Materyaller

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Yüzey görüntüsü | mat               |
| Malzeme / yüzey | yatay fırçalanmış |

##### Kurulum, montaj

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| kurulum modu | dikey montaj için |
|--------------|-------------------|

##### Emniyet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
|-------------------|------|

##### Kimlik

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ana tasarım hattı | Berker B.7 |
|-------------------|------------|