



10132114

**3'lü çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/kutup beyazı**

**Teknik özellikler**

**Boyutlar**

|           |          |
|-----------|----------|
| Derinlik  | 9.9 mm   |
| Yükseklik | 81.2 mm  |
| Genişlik  | 222.7 mm |

**Kapasite**

|             |   |
|-------------|---|
| Priz sayısı | 3 |
|-------------|---|

**Materyaller**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Yüzey görüntüsü   | mat        |
| Yüzey işleme tipi | işlenmemiş |

**Kurulum, montaj**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| kurulum modu | dikey ve yatay montaj için |
|--------------|----------------------------|

**Kimlik**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ana tasarım hattı | Berker R.1 |
|-------------------|------------|