



148409

Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), kutup beyaz

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Bağlanabilirlik

Çıkışlar 2 ek SAT çıkışıyla (F-soketler)

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Darbe dayanımı IK05

Kimlik

ana tasarım hattı Merkezi plaka sistemi

Sekonder tasarım hatları Berker B.3, Berker K.1, Berker S.1, Berker Arsys,
Berker B.7 Glas, Sıva altı su korumalı IP44