



148409

Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro), kutup beyaz

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Bağlanabilirlik

Çıkışlar 2 ek SAT çıkışıyla (F-soketler)

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Darbe dayanımı IK05

Kimlik

ana tasarım hattı Merkezi plaka sistemi

Sekonder tasarım hatları Berker B.3 ; Berker K.1 ; Berker S.1 ; Berker Arsys ;
Berker B.7 Glas ; Sıva altı su korumalı IP44