



16408984

Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat,lake

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı	0
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

Anahtar modu	1kutup
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 6 A
------------------------------	-----------

Boyutlar

Derinlik	57.3 mm
ekleme derinliği	32 mm
Kart genişliği	maks. 55 mm
Kart kalınlığı	0.8...1.2 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Güç

Konvansiyonel transformatörler	1500 VA
Elektronik trafolar	1500 W

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar	500 W
İkili devrede floresan lambalar	1500 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	1500 W
--	--------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Baęlantı

Vidalalı terminaller (maksimum.) 2 x 2,5 mm²

Baęlantı tipi vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir 0, 15, 30, 60 s

Ekipman

Aydınlatma aydınlatma için

Gerilimsiz gerilimsiz kontaklı

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas