



16408984

Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat,lake

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 0

Konfigürasyon

Anahtar modu 1kutup

Antibakteriyel tedavi Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06 maks. 6 A

Boyutlar

Derinlik 57.3 mm

ekleme derinliği 32 mm

Kart genişliği maks. 55 mm

Kart kalınlığı 0.8...1.2 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Güç

Konvansiyonel transformatörler 1500 VA

Elektronik trafolar 1500 W

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar 500 W

İkili devrede floresan lambalar 1500 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 1500 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 2,5 mm²

Baęlantı tipi vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir 0, 15, 30, 60 s

Ekipman

Aydınlatma aydınlatma için

Gerilimsiz gerilimsiz kontaklı

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas