



16408992

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 0

Konfigürasyon

Anahtar modu 1kutup

Antibakteriyel tedavi Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06 maks. 6 A

Boyutlar

Derinlik 57.3 mm

ekleme derinliği 32 mm

Kart genişliği maks. 55 mm

Kart kalınlığı 0.8...1.2 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Güç

Konvansiyonel transformatörler 1500 VA

Elektronik trafolar 1500 W

Materyaller

Renk beyaz

Renk beyaz

Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar 500 W

İkili devrede floresan lambalar 1500 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 1500 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 2,5 mm²

Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir

0, 15, 30, 60 s

Ekipman

Aydınlatma

aydınlatma için

Gerilimsiz

gerilimsiz kontaklı

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas