



16408999

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı	0
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

Anahtar modu	1kutup
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 6 A
------------------------------	-----------

Boyutlar

Derinlik	57.3 mm
ekleme derinliği	32 mm
Kart genişliği	maks. 55 mm
Kart kalınlığı	0.8...1.2 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Güç

Konvansiyonel transformatörler	1500 VA
Elektronik trafolar	1500 W

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar	500 W
İkili devrede floresan lambalar	1500 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	1500 W
--	--------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Baęlantı

Vidalalı terminaller (maksimum.)

2 x 2,5 mm²

Baęlantı tipi

vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir

0, 15, 30, 60 s

Ekipman

Aydınlatma

aydınlatma için

Gerilimsiz

gerilimsiz kontaklı

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas