



16408999

#### Teknik özellikler

##### Mimari

anahtar sayısı 0

##### Konfigürasyon

Anahtar modu 1kutup

Antibakteriyel tedavi Hayır

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

##### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06 maks. 6 A

##### Boyutlar

Derinlik 57.3 mm

ekleme derinliği 32 mm

Kart genişliği maks. 55 mm

Kart kalınlığı 0.8...1.2 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

##### Güç

Konvansiyonel transformatörler 1500 VA

Elektronik trafolar 1500 W

##### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

##### Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar 500 W

İkili devrede floresan lambalar 1500 W

##### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 1500 W

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.)

2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Baęlantı tipi

vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

### Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir

0, 15, 30, 60 s

### Ekipman

Aydınlatma

aydınlatma için

Gerilimsiz

gerilimsiz kontaklı

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

### Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas