



16409906

## Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, ant. mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

anahtar sayısı 0

#### Konfigürasyon

Anahtar modu 1kutup

Antibakteriyel tedavi Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

#### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06 maks. 6 A

#### Boyutlar

Derinlik 57.3 mm

ekleme derinliği 32 mm

Kart genişliği maks. 55 mm

Kart kalınlığı 0.8...1.2 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

#### Güç

Konvansiyonel transformatörler 1500 VA

Elektronik trafolar 1500 W

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar 500 W

İkili devrede floresan lambalar 1500 W

#### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 1500 W

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Baęlantı tipi vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

### Ayarlar

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir 0, 15, 30, 60 s

### Ekipman

Aydınlatma aydınlatma için

Gerilimsiz gerilimsiz kontaklı

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas