



16409909

## Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

### Teknik özellikler

#### Mimari

anahtar sayısı	0
Sabitleme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	1kutup
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 6 A
------------------------------	-----------

#### Boyutlar

Derinlik	57.3 mm
ekleme derinliği	32 mm
Kart genişliği	maks. 55 mm
Kart kalınlığı	0.8...1.2 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

#### Güç

Konvansiyonel transformatörler	1500 VA
Elektronik trafolar	1500 W

#### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat

#### Floresan ampul kontrolü

Kompakt floresan lambalar	500 W
İkili devrede floresan lambalar	1500 W

#### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	1500 W
--	--------

#### Kurulum, montaj

**Bağlantı**

---

Vidalı terminaller (maksimum.)	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-------------------------

---

Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli
---------------	---

**Ayarlar**

---

Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir	0, 15, 30, 60 s
--	-----------------

**Ekipman**

---

Aydınlatma	aydınlatma için
------------	-----------------

---

Gerilimsiz	gerilimsiz kontaklı
------------	---------------------

**Emniyet**

---

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı	-5...50 °C
----------------------	------------

---

Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
--------------------------	--

**Kimlik**

---

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

---

Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
--------------------------	---