



168400

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

Operasyon	beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim
-----------	---

Voltaj

anahtarlama gerilimi	maks. 30 V DC
----------------------	---------------

Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma)	≈ 38 mA
maksimum anahtarlama akımı	10 mA
Anahtarlama akımı	10 mA

Boyutlar

Derinlik	5.7 mm
Yüzey ayarı	20 mm
Yükseklik	160 mm
Genişlik	86 mm

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED giriş gerilimi	maks. 5 V DC
LED giriş akımı	maks. 1 mA

LED

bir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile, örneğin konumlanma veya kontrol LED olarak, mavi LED Sürekli ON veya Harici aktivasyona ayarlanabilir, beyaz LED Sensör çalıştırma veya Harici aktivasyona ayarlanabilir

Kurulum, montaj

kurulum modu	demontaj emme aletiyle, dikey montaj için
--------------	---

Dahil olan aksesuarlar

Adaptörler	çıkma koruma, gizli ekmeleme ve özel kurulum durumları için adaptör halkasıyla
------------	--

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker TS Sensor
-------------------	------------------