



168405

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

Operasyon	beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim
-----------	---

Voltaj

anahtarlama gerilimi	maks. 30 V DC
----------------------	---------------

Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma)	≈ 38 mA
maksimum anahtarlama akımı	10 mA
Anahtarlama akımı	10 mA

Boyutlar

Derinlik	5.7 mm
Yüzey ayarı	20 mm
Yükseklik	160 mm
Genişlik	86 mm

LED kontrolü

LED giriş gerilimi	maks. 5 V DC
LED giriş akımı	maks. 1 mA

LED	bir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile, örneğin konumlanma veya kontrol LED olarak, mavi LED Sürekli ON veya Harici aktivasyona ayarlanabilir, beyaz LED Sensör çalıştırma veya Harici aktivasyona ayarlanabilir
-----	--

Kurulum, montaj

kurulum modu	demontaj emme aletiyle, dikey montaj için
--------------	---

Dahil olan aksesuarlar

Adaptörler	çıkma koruma, gizli ekleme ve özel kurulum durumları için adaptör halkasıyla
------------	--

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker TS Sensor
-------------------	------------------