



181110

### Buton, NA kontak, TS, krom, pirinç galv

#### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	NA kontak
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	12 V
Anma gerilimi	12 V

#### Elektrik akımı

anlık kontak akımı	1.5 A
--------------------	-------

#### Boyutlar

Derinlik	19.7 mm
ekleme derinliği	13 mm
Yükseklik	22 mm
Genişlik	22 mm

#### Materyaller

Malzeme / yüzey	pirinç, rafine
-----------------	----------------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	vida kapağı için
--------------	------------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

#### Teslimat kapsamı

lambalı	Hayır
---------	-------

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...60 °C
----------------------	-------------

