



181112

Buton, NA kontak, TS, altın, 24 ayar galv

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	NA kontak
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	12 V
Anma gerilimi	12 V

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	1.5 A
--------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	19.7 mm
ekleme derinliği	13 mm
Yükseklik	22 mm
Genişlik	22 mm

Materyaller

Malzeme / yüzey	pirinç, rafine
-----------------	----------------

Kurulum, montaj

kurulum modu	vida kapağı için
--------------	------------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...60 °C
----------------------	-------------

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker TS
-------------------	-----------