



181112

Buton, NA kontak, TS, altın, 24 ayar galv

Teknik özellikler

Konfigürasyon

| | |
|-----------------------|-----------|
| Anahtar modu | NA kontak |
| Antibakteriyel tedavi | Hayır |

Uyumluluk

| | |
|----------------------|-------|
| IFTTT desteği mevcut | Hayır |
|----------------------|-------|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|------|
| Anma gerilimi | 12 V |
| Anma gerilimi | 12 V |

Elektrik akımı

| | |
|--------------------|-------|
| anlık kontak akımı | 1.5 A |
|--------------------|-------|

Boyutlar

| | |
|------------------|---------|
| Derinlik | 19.7 mm |
| ekleme derinliği | 13 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Genişlik | 22 mm |

Materyaller

| | |
|-----------------|----------------|
| Malzeme / yüzey | pirinç, rafine |
|-----------------|----------------|

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|------------------|
| kurulum modu | vida kapağı için |
|--------------|------------------|

Bağlantı

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı tipi | geçmeli klemensli |
|---------------|-------------------|

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -20...60 °C |
|----------------------|-------------|

Kimlik

| | |
|-------------------|-----------|
| ana tasarım hattı | Berker TS |
|-------------------|-----------|