



181113

Buton, NA kontak, TS, paslanmaz çelik mat, fırçalanmış nikel

Teknik özellikler

Konfigürasyon

| | |
|-----------------------|-----------|
| Anahtar modu | NA kontak |
| Antibakteriyel tedavi | Hayır |

Uyumluluk

| | |
|----------------------|-------|
| IFTTT desteği mevcut | Hayır |
|----------------------|-------|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|------|
| Anma gerilimi | 12 V |
| Anma gerilimi | 12 V |

Elektrik akımı

| | |
|--------------------|-------|
| anlık kontak akımı | 1.5 A |
|--------------------|-------|

Boyutlar

| | |
|------------------|---------|
| Derinlik | 19.7 mm |
| ekleme derinliği | 13 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Genişlik | 22 mm |

Materyaller

| | |
|-----------------|----------------|
| Yüzey görüntüsü | mat |
| Malzeme / yüzey | pirinç, rafine |

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|------------------|
| kurulum modu | vida kapağı için |
|--------------|------------------|

Bağlantı

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı tipi | geçmeli klemensli |
|---------------|-------------------|

Teslimat kapsamı

| | |
|---------|-------|
| lambalı | Hayır |
|---------|-------|

Ekipman

| | |
|------------------------|---|
| NC kontaklarının adeti | 1 |
| NO kontaklarının adeti | 1 |

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -20...60 °C |
|----------------------|-------------|

Kimlik

| | |
|-------------------|-----------|
| ana tasarım hattı | Berker TS |
|-------------------|-----------|