



1829

#### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

kategori / portlar RJ12, cat.3

#### Boyutlar

indeksleme boyutu (G x Y) 14.9 x 19.4 mm

kablo Ø maks. 1.2 mm

Yükseklik 19.4 mm

Genişlik 14.9 mm

#### Bağlantı

Bağlantı tipi yalıtım delici terminalli

#### Kablo

iletken Ø 0.4...0.53 mm

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Modül yuvaları