



20262045

Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah

Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
switchingcurrentcoolingatcosphi06	2 A
Anahtarlama akımı"Soğutma"	5 A

Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
---------------	------------------------

Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Isıtma	ısıtma veya soğutma kipi için
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

Emniyet

REACH uyumlu	Yes
RoHS uyumlu	Yes

sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----