



20267103

### Teknik özellikler

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
switchingcurrentcoolingatcosphi06	2 A
Anahtarlama akımı "Soğutma"	5 A

#### Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

#### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Isıtma	ısıtma veya soğutma kipi için
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

#### sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------