



20302089

Termostat, NK kontak, p anh, R.1/R.3, parlak beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50 Hz

Voltaj

Anma aşırı gerilim 4 kV

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile
Bağlantı gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ekipman

Gece indirme ≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 0.5 K
Kontrol ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücülerini ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücülerini için

Emniyet

Kirlilik derecesi 2

sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C

Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1