



20302089

## Termostat, NK kontak, p anh, R.1/R.3, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50 Hz

### Voltaj

Anma aşırı gerilim 4 kV

### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

### Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile  
Bağlantı gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

### Ekipman

Gece indirme ≈ 4 K  
Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 0.5 K  
Kontrol ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu  
valf sürücülerini ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücülerini için

### Emniyet

Kirlilik derecesi 2

### sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1