



20306084

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

Boyutlar

ekleme derinliği 24.5 mm

Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1