



20306084

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

### Boyutlar

ekleme derinliği 24.5 mm

### Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

### Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

### sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1