



20307109

Termostat, NK kontak, p anh, K.1, parlak beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------|---|
| Anahtarlama | On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli |
| Soğutma fonksiyonu ile | Evet |

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V |
| Anma gerilimi | 250 V AC |
| Frekans | 50/60 Hz |

Elektrik akımı

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| currentinductiveloadcosphi06 | maks. 4 A |
| switchingcurrentheatingatcosphi06 | 4 A |
| Isıtma anahtarlama akımı | 10 A |
| Anahtarlama akımı | 10 A |

Ölçüm

| | |
|------------------|-----------|
| Sıcaklık aralığı | 5 / 30 °C |
|------------------|-----------|

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|-----------------|
| kurulum modu | açılır pençesiz |
|--------------|-----------------|

Bağlantı

| | |
|---------------|--|
| Bağlantı tipi | geçmeli klemensli |
| Bağlantı | gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı |

Ekipman

| | |
|-----------------------------|--|
| Gece indirme | ≈ 4 K |
| Anahtarlama sıcaklığı farkı | ≈ 0.5 K |
| Kontrol | ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu |
| valf sürücüler | ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüler için |

sıcaklık

| | |
|----------|-----------|
| Sıcaklık | 5...30 °C |
|----------|-----------|