



20316084

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 24 V

Anma gerilimi 24 V AC/DC

Frekans 50/60 Hz

### Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06 4 A

Isıtma anahtarlama akımı 10 A

### Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

### Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Bağlantı gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

### Ekipman

Gece indirme ≈ 4 K

Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 0.5 K

Kontrol ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu

valf sürücüleri ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

### sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1