



20316086

sabit sıc.NK kontak, p24V AC/DC,anh,Q.1/Q.3,ant.kadifemsilake

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	24 V
Anma gerilimi	24 V AC/DC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A

#### Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

#### Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

#### sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----