



20317103

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 24 V

Anma gerilimi 24 V AC/DC

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06 4 A

Isıtma anahtarlama akımı 10 A

Ölçüm

Sıcaklık aralığı 5 / 30 °C

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Bağlantı gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ekipman

Gece indirme ≈ 4 K

Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 0.5 K

Kontrol ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu

valf sürücüleri ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

sıcaklık

Sıcaklık 5...30 °C