



20342045

Termostat,NA kontak, p f. ısı. anh, harici. sıcaklık. sen

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama on/off anahtarlı ve 2 LEDli

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

#### LED kontrolü

LED ısıtmak için LED ve gece düşürmek için LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu	4 m
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

#### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...50 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C

#### Ekipman

Gece indirme	≈ 5 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 1 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1