



20346086

Termostat, NA kontak, p f. ısı. anh, har.sıc.sen.Q1/3,ant.

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama on/off anahtarlı ve 2 LEDli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 A

LED kontrolü

LED ısıtmak için LED ve gece düşürmek için LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu	4 m
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...50 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C

Ekipman

Gece indirme	≈ 5 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 1 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1