



20347103

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama on/off anahtarlı ve 2 LEDli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 A

Boyutlar

ekleme derinliği 28.7 mm

LED kontrolü

LED ısıtmak için LED ve gece düşürmek için LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu 4 m

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Bağlantı gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...50 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Ekipman

Gece indirme ≈ 5 K

Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 1 K

Kontrol ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu

valf sürücülerini ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücülerini için