



260005

Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 100...240 V

Voltaj

Giriş gerilimi 100...240 V AC

Çıkış gerilimi 5 V DC ($\pm 5\%$)

Elektrik akımı

Çıkış akımı maks. 1400 mA

Her iki priz çalışırken çıkış akımı maks. 1.4 A

Priz başına çıkış akımı maks. 1 A

Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm²

Kimlik

ana tasarım hattı Modül yuvaları