



260005

Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 100...240 V

Voltaj

Giriş gerilimi 100...240 V AC

Çıkış gerilimi 5 V DC ($\pm 5\%$)

Elektrik akımı

Çıkış akımı maks. 1400 mA

Her iki priz çalışırken çıkış akımı maks. 1.4 A

Priz başına çıkış akımı maks. 1 A

Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) 2.5

Kimlik

ana tasarım hattı Modül yuvaları