




28342045

dimmer kapak (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak siyah

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

yavaşça açma	ampul korumalı yavaşça açma
--------------	-----------------------------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

Çalışma gerilimi	230 V AC
Gerilim	voltaj testi sökmeden yapılabilir

Sigorta

Sigorta	kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
---------	---

Boyutlar

Eksen boyutu Ø	4 mm
----------------	------

Güç

Kısıllabilir konvansiyonel trafolar	50...420 VA
Bağlı yük	50...420 W/VA
Tam yükte güç kaybı	≈ 5 W
Elektronik trafolar	50...420 W

Ölçüm

uzatma birimi girişi	üniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi için uzatma ünitesiyle
----------------------	--

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	50...420 W
--	------------

Kurulum, montaj

kurulum modu	vida kapağı için
--------------	------------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

Teslimat kapsamı

cihaz	artırmalı enkoderli
-------	---------------------

Ekipman

Dim prensibi	yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
Düşük ses	çok düşük gürültü

Parlaklık

parlaklık hafızasıyla

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

5...25 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

Serie R.classic

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Sorunsuz işletim Berker Tronic transformatörleriyle elde edilebilir.