



29516084

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Kurulum, montaj

Standart duvar kutularına kurulum için DIN 49073-1

Bağlantı

Kablo kesiti 2.5 mm²

Ayarlar

Ayar Potansiyometre ile değiştirilebilir parlaklık

sıcaklık

Ortam sıcaklığı -5...40 °C

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1