



29536084

#### Teknik özellikler

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Kurulum, montaj

Standart duvar kutularına kurulum için	DIN 49073-1
--	-------------

#### Bağlantı

Kablo kesiti	2.5 mm <sup>2</sup>
--------------	---------------------

#### Ayarlar

Ayar	Potansiyometre ile değiştirilebilir parlaklık
------	---

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

#### sıcaklık

Ortam sıcaklığı	-5...40 °C
-----------------	------------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----