



3031

## kapak anahtarı kapalı, Modül ekler

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	kapalı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

#### Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	31 mm
Yükseklik	70.8 mm
Genişlik	70.8 mm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli ; vida kapağı için
--------------	-----------------------------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Darbe dayanımı	IK07

#### Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------