



3031

kapak anahtarı kapalı, Modül ekler

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu	sıva altı montaj
-----------------	------------------

Konfigürasyon

Anahtar modu	kapalı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	31 mm
Yükseklik	70.8 mm
Genişlik	70.8 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli, vida kapağı için
--------------	----------------------------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Darbe dayanımı	IK07

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------