



3032

açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	2kutup kapalı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	31 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Darbe dayanımı	IK07

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------