



303212

#### Teknik özellikler

##### Konfigürasyon

Anahtar modu	2kutup kapalı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

##### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	16 AX
-------------------	-------

##### Boyutlar

Derinlik	42 mm
ekleme derinliği	32 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

##### Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Darbe dayanımı	IK07

##### Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------