



303212

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	2kutup kapalı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	16 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
ekleme derinliği	32 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Darbe dayanımı	IK07

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------