



3035

Kapak serisi

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

Konfigürasyon

Anahtar modu	seri
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
Kontak mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

REACH uyumlu	No
RoHS uyumlu	Yes

Halojen içermez

Yes

Darbe dayanımı

IK07

Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü