



3035

Kapak serisi

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

Konfigürasyon

Anahtar modu	seri
--------------	------

Antibakteriyel tedavi	Hayır
-----------------------	-------

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
----------	-------

Kontak mesafesi	> 3 mm
-----------------	--------

Yükseklik	71 mm
-----------	-------

Genişlik	71 mm
----------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
-----------------------	--------------------

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
------------	-------------------------------------

Isıtma şalteri	Hayır
----------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Darbe dayanımı

IK07

Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü