


303520



## panjur anh. 1 kutuplu, panjur kontrolü

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

### Konfigürasyon

Anahtar modu aynı anda açmayı önleyici mekanik ve elektrikli kilitleme

### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V

### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

### Boyutlar

Derinlik 41.5 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

### Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

