


303520



panjur anh. 1 kutuplu, panjur kontrolü

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu aynı anda açmayı önleyici mekanik ve elektrikli kilitleme

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 41.5 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

