



303520

## panjur anh. 1 kutuplu, panjur kontrolü

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

#### Konfigürasyon

Anahtar modu aynı anda açmayı önleyici mekanik ve elektrikli kilitleme

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

#### Boyutlar

Derinlik 41.5 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20