


3036



enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 31 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli ; vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Ekipman


Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

Isıtma şalteri Hayır

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained Yes

Darbe dayanımı IK07



Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü