


3036



## enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	değiştirme
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

#### Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	31 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli ; vida kapağı için
--------------	-----------------------------------

#### Bağlantı


Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Darbe dayanımı	IK07



## Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü