



3036

enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 31 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli, vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

Isıtma şalteri Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Darbe dayanımı

IK07

Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü