



3037

## kapak, Modül girişi, ışık kontrolü

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	ara
--------------	-----

Antibakteriyel tedavi	Hayır
-----------------------	-------

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

#### Boyutlar

Derinlik	42 mm
----------	-------

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Yükseklik	71 mm
-----------	-------

Genişlik	71 mm
----------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
-----------------------	--------------------

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

#### Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
------------	-------------------------------------

Isıtma şalteri	Hayır
----------------	-------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Darbe dayanımı

IK07

**Kimlik**

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü